

**CNMG 160612, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250377 CA515
GTIN	4960664675586
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 160612 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PH

Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm

Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	PH
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snededcondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien