

**CNMG 120408, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PH

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 10 mm

Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PH
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Hoekradius	0,8 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien