

**DNMG 150608, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: PH
Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Snedecndities	continu
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PH
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien