


TNMG 160408, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 4,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Spaanbreker	PS
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA515

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien