

**CNMG 120412, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120412 CA515 Soort: CA515  
Spaanbreker: PS  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Spaanbreker	PS
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien