


**DNMG 150612, Soort: CA515**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150612 CA515 Soort: CA515  
 Spaanbreker: PH  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_p$	1 - 5 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,
Spaanbreker	PH
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA515

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien