

**DNMG 150604, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: PS
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PS
Hoekradius	0,4 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien