

HOLEX**Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 565295 60 |
| GTIN | 4062406159627 |
| Artikelklasse | 52M |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.**
- **Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.**

speed - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlakslijpen.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Vormbeschrijving | vlak |
| Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Productnaamattribuut | Ø 125 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |