

Garant**GARANT Master Steel FEED VHM-trappenboor configureerbaar vanaf aantal van 15 stuks, TiAlN, voor schroefdraad: 5,51-6,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	125043 5,51-6,5
GTIN	4062406159993
Artikelklasse	11E

Omschrijving**Uitvoering:**

Trappenboor, nageslepen volgens uw gegevens.

Voor het maken van een boring en verzinking van 90° in één bewerkingsstap zonder gereedschapswissel.

Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij **zeer hoge voedingen**.

Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.

Tolerantie boor (nominale \varnothing): m7.

Tolerantie eerste niveau (nominale $\varnothing D_2$): h7.

Opmerking:

Nominale \varnothing en traplengte zijn configureerbaar (vrij te kiezen binnen bereik volgens tabel) en geslepen volgens uw gegevens.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
$\varnothing D_2$ 2. Trap met afschuining h7	7 mm
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Totale lengte L	79 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm ²	0,32 mm/omw,
Spaangroeflengte L _c	41 mm

Traphoogte L ₁ min - max	6,5 - 22,55 mm
Nominale Ø D _c	5,51 - 6,5 mm
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie nominale Ø	m7
Tophoek	145 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek	90 graden
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG	geschikt	130 m/min	K
GGG	geschikt	80 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

nat minimaal

geschikt