

**DC.T 070202, Soort: CA515**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

DC.T 070202 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 390 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	HQ
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 390 m/min
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien