



## Combislijpschijf PREMIUM\*\*\* CUT AND GRIND, Schijf-Ø: 125mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	563220 125
GTIN	9003170019156
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Dunne **combislijpschijf** met multilayer-structuur voor hoge stabiliteit, met dieptesnedebescherming in het gebogen gedeelte.

#### Toepassing:

Voor doorslijpen en voor licht afschuren zonder gereedschapswissel.

#### Specificatie:

**A46Q-BFXA.**

### Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	12200 min <sup>-1</sup>
Schijfbreedte	2 mm
Vormbeschrijving	gebogen
Specificatie	A46Q-BFXA
Schijf-Ø	125 mm

Voor materiaaldiktes	6 - 10 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		