

**Garant**
**POMX 10T5ZEER M, HB9525, Type: ST900**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).

Positieve geometrie voor hoge voedingen.

Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 2,2$  mm.

Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 4,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 1,1 mm

**Technische beschrijving**

Programmeerradius bij $a_{p \max}$	4,8 mm
Type	ST900
Voeding $f_z$ per tand	1,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	5
ISO-code wisselplaat	POMX 10T5ZEER M

Soort	HB9525
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	420 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	400 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	380 m/min	P
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		