

Garant GRIDLINE

Werkbank, links deur, rechts 4 lades, lade over de volle breedte, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921124 1500
GTIN	4062406083090
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Met lade over de volle breedte voor het opbergen van groot gereedschap.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 325

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 50, 75, 75, 125

Lade over de volle breedte met fronthoogte mm: 125

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Onderbouw breedte	1300 mm
Serie	Ready-to-go
Aantal lades	4
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Lade over volle breedte, nuttige diepte	500 mm
Hoogte	850 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lade over volle breedte, nuttige breedte	1100 mm
Gewicht	150,1 kg
Werkblad dikte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26	955081 26
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 50/3	950300 50/3
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3	950320 100/3
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/6	950320 125/6
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/1	950320 125/1
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Mat van zacht PVC, transparant Breedte 1500 mm	951951 1500
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32	953821 32
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5

easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 50/2	950300 50/2
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2	950320 100/2
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/3	950320 125/3
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950320 100/1
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/4	950320 125/4
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 50/1	950300 50/1
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955071 22

Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955072 22
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10	953522 10
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954306 5