

**DCMT 11T302, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMT 11T302 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 390 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 390 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Snedecndities	continu

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien