

**WNMG 080416, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252118 CA515
GTIN	4960664678761
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080416 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mmVoeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min**Technische beschrijving**

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PS
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snededcondities	continu

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080416
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien