

Garant**Duikfrees 93°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211813 40/3
GTIN	4045197715098
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₂	29 mm
geschikte wisselplaat	VCG. 2205
Ø D ₁ h6	17 mm
Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Totale lengte L _{totaal}	47 mm
Aantal snijkanten Z	3

Rampinghoek α_{\max}	5,65 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Helicoïdaal frezen a_p	8 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	30,34 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	93 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800