

**WNMG 080404, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien