



DC.T 070204, Soort: CA515



Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070204 CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: HQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 390 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 390 m/min
Spaanbreker	HQ

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien