

**WNMG 080404 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080404 Wiper CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: WP
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA515

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien