

Antislipmat open Rol 10 m, Diepte: 750mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	951907 750
GTIN	4063104000587
Artikelklasse	96M

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipseigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Opmerking:

Bij natheid geen hecht- en antislipwerking.

Technische beschrijving

Lengte	10000 mm
Diepte	750 mm
Fabrikantnummer	Antislip Exact rol 0,75 x 10 m
Dikte	2 – 3 mm
Producttype	Antislipmat

