

**CCMT 060202, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien