

Garant GRIDLINE

**ESD-gereedschapskast compleet met lades, 20×24G, Hoogte mm/Model:
800/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Volledig ingedeelde gereedschapskast in 24×28G, met lades 20×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. **Inclusief ESD-aardingskabel.**

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

- **Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.**
- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Gewicht	113 kg
Breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Diepte	700 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	20×24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------