

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 42/4
GTIN	4045197715319
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkracht, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	42 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	21 mm
Ø D ₂	28,7 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 120408

Snijkant-Ø D_c	42 mm
Opnamedraad M	M16
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	20,5 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	63 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,85 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,84 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	82 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP