

Garant GRIDLINE

**ESD-montagewagen compleet met lades verrijdbaar, 26×24G, Hoogte mm/  
aantal lades: 985/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G met elk 2 kogelgelagerde **geleidende** bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Compleet met lades 26×24G. 100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen.

Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Kleur:**

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Aarding gebeurt via wielen.**

## Technische beschrijving

Niet-strepend loopvlak	ja
met afrolrand	ja
ESD-uitrusting	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Aantal lades	7
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte in G	26
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Breedte	750 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	140 kg
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Hoogte	985 mm
Diepte	700 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging

Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

---

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------