

Garant GRIDLINE

**ESD mediarail Naar keuze te configureren, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 972200 2000   |
| GTIN          | 4062406167561 |
| Artikelklasse | 9GW           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd. Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.

**Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):**

1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,  
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

**Omschrijving:****Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> bij wisselstroom (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

**T.b.v.:**

Staanders nr. 972080. Montage door **inhangen**.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

- **Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkappen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!**

- Voor informatie over de technische specificaties industrieel aansluitsysteem, zie eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) onder het desbetreffende artikelnummer.

## Technische beschrijving

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Breedte                               | 1920 mm            |
| Lege modules aantal (1 E / 2 E / 3 E) | 2x/2x/4x           |
| Verdeelunit                           | 18E                |
| geschikt voor type                    | 2000               |
| Inbouwhoogte                          | 160 mm             |
| Nominale spanning                     | 250 V              |
| Aan/uit-schakelaar                    | nee                |
| Stekkertype ingang                    | GST-insteeksysteem |
| Stroomsoort                           | AC                 |
| Materiaaldikte                        | 1,5 mm             |
| elektrostatische eigenschap           | EGB/ESD            |
| Producttype                           | Energiemodule      |