


Garant GRIDLINE

Geperforeerde ESD-wand dubbelzijdig, geschikt voor type: 1500**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972101 1500
GTIN	4062406167417
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap. Geperforeerde wand, **dubbelzijdige uitvoering** kan aan beide zijden **afzonderlijk** worden ingedeeld. Geperforeerde wanden van plaatstaal $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires uit groep 95.

T.b.v. :

Inschroefbaar tussen standers en materiaalwagen.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Hoogte: 481 mm

Breedte: 1420 mm

Diepte: 25 mm

Belastbaarheid: 100 kg

Gewicht: 18 kg

Technische beschrijving

Geperforeerde wand uitvoering	tweezijdig
Diepte	25 mm
Gewicht	18 kg
Belastbaarheid	100 kg

Breedte	1420 mm
Hoogte	481 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Geperforeerde wand