

Garant GRIDLINE

ESD mediarail Met 4 contactdozen 250V, Geschikt voor type: 2000**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972202 2000
GTIN	4062406167622
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.

Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.

Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):

1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,

1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:**Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

• **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**

• **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**

• **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**

• **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**

3 × 1,5 mm² bij wisselstroom (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)

• **Veiligheidsklasse 1**

• **Beschermklasse IP 20.**

T.b.v.:

Staanders nr. 972080. Montage door **inhangen**.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

• **Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkappen) zijn niet ESD-geleidend.**

• **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!**

• **Voor informatie over de technische specificaties industrieel aansluitsysteem, zie eShop www.hofmann-group.com onder het desbetreffende artikelnummer.**

Technische beschrijving

Verdeelunit	18E
geschikt voor type	2000
Breedte	1920 mm
Inbouwhoogte	160 mm
Nominale spanning	250 V
Aan/uit-schakelaar	nee
Stekkertype ingang	GST-insteekstelsel
Aantal contactdozen type F	4
Contactdoos type	F
Stroomsoort	AC
Materiaaldikte	1,5 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Energiemodule