

Garant GRIDLINE

ESD-legbordenkast Met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Aantal verticale secties: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972380 2000
GTIN	4062406180737
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

ESD-controles worden volgens DIN EN 61340-5-1 uitgevoerd. Een meting van de weerstand tegen een geschikt aardingspunt wordt met de grenswaarde $R_{gp} < 1G\Omega$ uitgevoerd. Legborden hebben **ESD-poedercoating**. De kunststof voeten van de kast zijn niet ESD-geleidend. Daarom moet het aardingspunt van de kasten met de aarding van het gebouw worden verbonden.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

De levering is exclusief beschermende ESD-verpakking. De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Breedte in G	40
Aantal legborden	5
ComfortClose	nee
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Gewicht	102 kg
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	35 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------