

**Garant**
**Trapeziumhandtappen los Voorsnijtap, ongecoat, Tr: TR10X3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130770 TR10X3
GTIN	4062406087593
Artikelklasse	11G

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

 3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

- **Voorsnijtap met lange meenemer**
- **Nasnijtap tolerantie H7**

**Opmerking:**
**Gereedschap niet geschikt voor terugloop.**

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 100 mm

 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 7,25 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	7,25 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadafmeting	10
Coating	ongecoat

Draadsoort	TR
Flankhoek	30 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantieklasse	DIN 103 7H
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		