

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M54X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130020 M54X1,5
GTIN	4062406181604
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 28 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: M
Snijmateriaal: HSS
Norm: DIN 2184
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 1,5 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 52 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	54 mm
Norm	DIN 2184
Draadsoort	M
Aantal spaangroeven	6
Schacht-Ø D _s	40 mm
Aantal snijkanten Z	6

Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	32 mm
Draaddiepte	81 mm
Totale lengte L	140 mm
Draadspoed	1,5 mm
Kerngat-Ø	52 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadafmeting	M54×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap