

Garant**Kopierfrees, met schroefdraad, Ø D: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212620 25
GTIN	4062406183820
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.

Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk-Ø D_w berekenen.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M12
Ø D_2	21 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Inwendige koeling	nee
Lengte 1	35 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Wisselplaatschroef	219875 (25IP 6,0 Nm)

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 25IP	674252 25IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Spanschroef	219874
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600