

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 42/6
GTIN	4045197715326
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	29 mm
Snijkant-Ø D _c	42 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,85 mm

Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Opnamedraad M	M16
Totale lengte L_{totaal}	42 mm
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{max}	28 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	71 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,85 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,61 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2