

Garant
GARANT Master Alu VHM-schachtfrees HPC, ongecoat, Ø e8 DC: 8Dmm

Bestelgegevens

Bestelnummer	201070 8D
GTIN	4062406186326
Artikelklasse	11Z

Omschrijving
Uitvoering:

Uiterst nauwkeurig gebalanceerd gereedschap, bijzonder geschikt voor gebruik met **sneldraaiende spindels**. Speciale geometrie voor geoptimaliseerde spaanafvoer dankzij **nieuw ontwikkelde balanceerprocedure**.

Zeer rustige loop voor een **uitstekende oppervlaktekwaliteit**.

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Snijlengte L_c	14 mm
Totale lengte L	70 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,07 mm
Spiraelhoek	30 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	1
Balanceerkwaliteit met schacht	G 1,8 met HA
Snijkant-Ø D_c	8 mm
Schacht	cilinderschacht
Vrijloop-Ø D_1	7,4 mm
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,09 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	43 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Serie	Master Alu
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	180 m/min	N
PE-HD	geschikt	130 m/min	N
PA 66	geschikt	150 m/min	N
PEEK	geschikt	130 m/min	N
PF 31	geschikt	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	180 m/min	N
Cu	geschikt	140 m/min	N
CuZn	geschikt	180 m/min	N

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------