

Garant
GARANT Master Alu VHM-schachtfrees HPC, DLC, Ø e8 DC: 8Kmm

Bestelgegevens

Bestelnummer	201075 8K
GTIN	4062406186555
Artikelklasse	11Z

Omschrijving
Uitvoering:

Uiterst nauwkeurig gebalanceerd gereedschap, bijzonder geschikt voor gebruik met **sneldraaiende spindels**. Speciale geometrie voor geoptimaliseerde spaanafvoer dankzij **nieuw ontwikkelde balanceerprocedure**.

Zeer rustige loop voor een **uitstekende oppervlaktekwaliteit**.

Technische beschrijving

Spiraelhoek	30 graden
Vrijloop-Ø D ₁	7,4 mm
Aantal tanden Z	1
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,1 mm
Schacht	cilinderschacht
Tolerantie nominale Ø	e8
Voeding f _z voor spiebaanfreesen in aluminium kortspanend	0,08 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	13 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 1,8 met HA
Snijlengte L _c	8 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Totale lengte L	50 mm
Snijkant-Ø D _c	8 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Serie	Master Alu
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	480 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	440 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	200 m/min	N
PE-HD	geschikt	160 m/min	N
PA 66	geschikt	200 m/min	N
PEEK	geschikt	150 m/min	N
PF 31	geschikt	130 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	180 m/min	N
POM GF25	geschikt	160 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	150 m/min	N

PEEK GF30	geschikt	130 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	300 m/min	N
Cu	geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	200 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		
Dienstverlening			

Schachtslijpen Type HB

129100 HB