

Garant**NC-centreerboor HSS-E-PM 90° N, ongecoat, Ø DC h6: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	112010 4
GTIN	4045197741295
Artikelklasse	11A

Omschrijving**Uitvoering:**

≥ Ø 6 mm met **meeneemvlak conform DIN 1835-B**.

Exact centrisch geslepen punt met een smalle dwarssnijkant – daardoor gemakkelijk aanboren en een hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Zeer stabiel door korte spaangroeven.

Hoogrendement-NC-centreerboor.

Materiaal van poedermetallurgisch substraat **voor hoge eisen** aan standtijd en exacte centreernauwkeurigheid. Zeer goede slijtvastheid in roestvrije staalsoorten.

Opmerking:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-Ø (niet altijd voor de buiten-Ø van de boor).

Technische beschrijving

Totale lengte L	55 mm
Nominale Ø D _c	4 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm/omw,
Schachttolerantie	h6
Spaangroeflengte L _c	12 mm
Schacht	DIN 1835 B met h6
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	Fabrieksnorm

Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h6
Tophoek	90 graden
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	33 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	14 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	10 m/min	M
CuZn	geschikt	88 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		