

Garant**Air Cleaning Point, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	986000 S
GTIN	2050001786005
Artikelklasse	96U

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele en robuuste plaatstalen behuizing met ingebouwd persluchtaangedreven afzuigsysteem en opvangbak. De bediening van de afzuiging vindt plaats via een pedaal aan de voorzijde. Met wielen en greep aan de achterzijde voor eenvoudig transport. Voor het gebruik is uitsluitend een werkplaats-persluchtaansluiting nodig.

Toepassing:

Voor een eenvoudige en efficiënte reiniging van werkstukken en gereedschap met behulp van perslucht. Stof, spanen, olie en vloeistoffen worden afgezogen en opgevangen in de opvangbak.

Levering:

Inclusief GARANT persluchtpistool nr. 080123 gr. AIR, slang en Easyfix persluchtpistoolhouder nr. 955750 gr. 1, Easyfix kunststof box nr. 955790 gr. 74.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016.

Opmerking:

Een vervangende filtermat vindt u onder nummer 986001 op www.hoffmann-group.com

Technische beschrijving

Diepte	450 mm
Breedte	570 mm
Type	S
Hoogte	1300 mm
Gewicht	50 kg
Persluchtaansluiting	DN 7,2
Werkhoogte	870 mm
Opvangvolume	20 l
Producttype	Reinigingsstation

Accessoires

Reservefiltermat voor Air Cleaning Point Type 1	986001 1
---	----------