

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 315/44mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 315/44
GTIN	4960664732852
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

**Voordeel:**

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapontwerp en hoge aanzethoek.**

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Snijkant-Ø $D_c$	315 mm
Aantal snijkanten Z	44
Klemwig	229720
Opnameboring-Ø	60 mm

Schroef voor klemwig	229721
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Maximale buiten- $\varnothing$ $D_{\max}$	324 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Klemwig	229720
Spiebout	229721