

**Reciprozaag, Type: SSPE1500X****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Artikelklasse	03M

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige en robuuste 1500 W **Milwaukee universele reciprozaag** met metalen tandwielhuis.

- **Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.**
- **Uitschakelbare pendelslag met elektronische slagregeling.**
- **Antivibratiesysteem AVS en gepatenteerd tuimeldrijfwerk voor een zeer rustige loop.**
- **Terugslagbeveiligingssysteem ter bescherming van de tandwieloverbrenging tegen terugslagen van het werkstuk.**

Levering:

Inclusief transportkoffer, zaagblad.

Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Technische beschrijving

Slaglengte	32 mm
Wattage	1500 W
Gewicht	4 kg
Aantal pendelbewegingen	0 - 2800 min ⁻¹
Fabrikantnummer	SSPE1500X
Bijzonderheid	FIXTEC / AVS
Maximale vibratie volgens EN	15,2 m/s ²
Verpakking	Transportkoffer

Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EHM	588600 922EHM
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922BF	588600 922BF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122BF	588600 1122BF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EF	588600 922EF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122EF	588600 1122EF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1155CHM	588600 1155CHM