

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 250/24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

**Voordeel:**

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapsonwerp en hoge aanzethoek.**

**Technische beschrijving**

Klemwig	229720
Opnameboring-Ø	60 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	6 mm
Schroef voor klemwig	229721
Aantal snijkanten Z	24
geschikte wisselplaat	PN.. 1106

Maximale buiten- $\varnothing$ $D_{\max}$	259 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm
Snijkant- $\varnothing$ $D_c$	250 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Klemwig	229720
Spiebout	229721