

Garant**Handtappenset, ongecoat, M: M27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130400 M27
GTIN	4062406088552
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 24 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	81 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	27 mm
Aantal snijkanten Z	3

Kerngat-Ø	24 mm
Draadspoed	3 mm
Totale lengte L	110 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	M
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 352
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadafmeting	M27
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt
RVS < 900 N/mm ²	geschikt
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt
Ti > 850 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt