

Garant**Handtap los Voorsnijtap, ongecoat, M: M22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130410 M22
GTIN	4062406088583
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

Tappen, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 19,5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	19,5 mm
Totale lengte L	100 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	22 mm
Draaddiepte	66 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadsoort	M
Draadspoed	2,5 mm

Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 352
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadafmeting	M22
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt