

Garant
VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 7,3mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 122506 7,3 |
| GTIN | 4045197744166 |
| Artikelklasse | 11E |

Omschrijving
Uitvoering:

Speciale aanslijping voor het maken van **boringen met 180°-bodem**. Geringe radiale krachten ook bij het aanboren van schuine vlakken tot 45°. Spaangroefgeometrie voor optimale spaanafvoer. Met 4geleidingsfasen voor stabilisatie van de boor in de boring.

Voordeel:

Dankzij **de 180°-tophoek** is boren en vlakverzinken in één bewerking mogelijk.

Advies:

Absoluut noodzakelijk voor een proceszeker gebruik van de VHM-boren 180° is:

- **Bij het aanboren op vlakke oppervlakken het uitvoeren van een pilotboring 1xD met pilotboor nr. 122736.**
- **Bij het aanboren van schuine vlakken tot 15°: voeding f tot 50%, tot 30°: voeding f tot 40% en tot max. 45°: voeding f tot 25% van de aangegeven waarden reduceren. Na het aanboren kan normale voedingswaarde worden toegepast.**

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 122506 + 129100HB** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 122506 + 129100HE** bestellen.

180°-VHM-boor voor aluminiumbewerking op aanvraag leverbaar.

Niet geschikt voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten volgens DIN974-1.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------|
| Tolerantie nominale Ø | m7 |
| Spaangroeflengte L_c | 41 mm |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,12 mm/omw, |

| | |
|---|-------------------------|
| Totale lengte L | 79 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Schachttolerantie | h6 |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Nominale $\varnothing D_c$ | 7,3 mm |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| aanbevolen maximale boordiepte L ₂ | 30,1 mm |
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Uitvoering | 3×D |
| Tophoek | 180 graden |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar |
| Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor |
| Semi-standaard | ja |
| Gekleurde ring | groen |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 85 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 75 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 50 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | onder voorwaarden geschikt | 45 m/min | M |
| GG(G) | geschikt | 90 m/min | K |

| | |
|------------------------|----------|
| Uni | geschikt |
| nat maximaal | geschikt |
| nat minimaal | geschikt |
| Lucht | geschikt |
| Dienstverlening | |

| | |
|------------------------|-----------|
| Schachtslijpen Type HB | 129100 HB |
| Schachtslijpen Type HE | 129100 HE |