

**Garant**
**VHM-frees, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm**


## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 202725 10     |
| GTIN          | 4045197746481 |
| Artikelklasse | 11X           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

**Zonder** 45°-snijhoekfase.

## Technische beschrijving

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Aanzetrichting  | horizontaal, schuin en verticaal |
| Schachtvorm   | HB                               |
| Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm                          |
| Snijlengte $L_c$  | 25 mm                            |
| Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop                               | 30 mm                            |
| Schacht-Ø $D_s$   | 10 mm                            |
| Aantal tanden $Z$   | 4                                |
| Snijkant-Ø $D_c$  | 10 mm                            |
| Voeding $f_z$ voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$         | 0,06 mm                          |
| Totale lengte $L$   | 73 mm                            |
| Vrijloop-Ø $D_1$  | 9,8 mm                           |
| Schacht   | DIN 6535 HB met h6               |
| Spiraelhoek   | 30 graden                        |
| Hoekfasehoek  | 90 graden                        |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Coating                                    | TiAlN                               |
| Snijmateriaal                              | VHM                                 |
| Norm                                       | Fabrieksnorm                        |
| Type                                       | H                                   |
| Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte $1 \times D$ |
| Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie | $0,3 \times D$ bij kanten           |
| Inwendige koeling                          | nee                                 |
| Gekleurde ring                             | zonder                              |
| Producttype                                | Hoekfrezes                          |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | $V_c$     | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Aluminium (kortspanend)        | beperkt geschikt | 280 m/min | N        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 100 m/min | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 70 m/min  | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 60 m/min  | P        |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         | 35 m/min  | H        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 80 m/min  | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | beperkt geschikt | 60 m/min  | M        |
| GG(G)                          | geschikt         | 90 m/min  | K        |
| Uni                            | geschikt         |           |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |           |          |
| nat minimaal                   | beperkt geschikt |           |          |
| droog                          | geschikt         |           |          |
| Lucht                          | geschikt         |           |          |