



Machinetap HSS-E 6H, TiN, M× spoed: 6,5X0,75



Bestelgegevens

Bestelnummer	137150 6,5X0,75
GTIN	4045197746719
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Oppervlak met hoge oppervlaktehardheid. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 137160.

Flankhoek: 60 graden

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 40 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3xD bij blind gat

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L_{tot.}: 80 mm

Schacht-Ø: 5,5 mm

Schacht-vierkant: 4,3 mm

Kerngat-Ø: 5,8 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	4,3 mm
Kerngat-Ø	5,8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Schroefdraad-Ø	13 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,75 mm
Schacht-Ø	5,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	80 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	13 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	6,5×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen