


**CNMM 1204XR, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 1204XR PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: SX
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Hoofdtoepassing	S
Soort	PR005S
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	SX
Snedecondities	continu

Snijmateriaal	HM
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMM 1204XR
Aantal wisselingen/snijanten	4
Onderlegplaat	259031 15
Producttype	Wisselplaat voor het draaien