

**CNMM 1204XL, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 1204XL PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: SX
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Soort	PR005S
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	SX
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu

Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMM 1204XL
Aantal wisselingen/snijanten	4
Onderlegplaat	259031 15
Producttype	Wisselplaat voor het draaien