

**CNMM 1204XL, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMM 1204XL PR015S Soort: PR015S  
Spaanbreker: SX  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	S
Voeding $f$	0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SX
Soort	PR015S

Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMM 1204XL
Aantal wisselingen/snijanten	4
Onderlegplaat	259031 15
Producttype	Wisselplaat voor het draaien