

KERN**Palletweegschaal, Weegbereik: 3000kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919912 3000
GTIN	4045761203204
Artikelklasse	96D

Omschrijving**Uitvoering:**

Mobiele palletweegschaal. 2 Wielen en handgreep voor comfortabel transport van de weegschaal.

Dynamisch wegen: Bij onrustige weegomstandigheden of bij het wegen van dieren wordt met behulp van de gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend.

Werking op batterijen mogelijk. 4 Aluminium weegcellen met siliconencoating.

Lastopname: Staal, poedercoating. Stof- en spatwaterbescherming IP67.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Met beschermhoes, externe netadapter.

Kleur:

Staal, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Hoogte	110 mm
Maximaal weegbereik	1 - 3000 kg
Diepte	1195 mm

Weegbereik	3000 kg
Aflezing	1000 g
Breedte	840 mm
Aantal inbegrepen batterijen	4
Gewicht	51 kg
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Mignon, AA
Producttype	Palletweegschaal