


Garant**CCGW 09T312 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265924 NK
GTIN	4062406095741
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor kortspanende non-ferrometalen.

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Voeding f	0,005 - 0,08 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijkantuitvoering	NK
Soort	MKD
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 1000 m/min

Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Snijmateriaal	MKD
Snedecondities	continu
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGW 09T312 FN
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien