


Garant**CCGW 120408 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265936 NS
GTIN	4062406095895
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor synthetische materialen (PMMA, POM, Acryl enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Snijkantuitvoering	NS
Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,005 - 0,4 mm/omw,
Soort	MKD

Snijmateriaal	MKD
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 1400 m/min
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGW 120408 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien